




呼称品番解説

IVL-SLS-09A15 10A

- シリーズ記号を表す。
- ニップル本体の材質 (SUS304) を表す。
- 適合ホースの基本寸法を表す。(内径×外径)
- 取付ねじを表す。

単位 : mm

呼び	呼称品番	L	L1	L2	L3	L4	φd 内径	E	F	E1	F1	R おねじ (管用テーパねじ) (JIS B 0203)				参考：適合ホース寸法		
												呼び	φRD 外径	φRd 谷径	ピッチ	φHd 内径	φHD 外径	T 厚さ
09A	IVL-SLS-09A15 10A	59.0	52.0	12.0	10.5	28.8	7.0	27	30.7	27	29.9	R3/8	16.66	14.95	1.336	9.0	15.0	3.0 ^{+0.15 -0.15}
12A	IVL-SLS-12A18 15A	66.0	58.0	16.0	11.0	30.3	9.9	30	34.5	30	33.4	R1/2	20.95	18.63	1.814	12.0	18.0	3.0 ^{+0.15 -0.15}
15A	IVL-SLS-15A22 15A	69.0	60.4	16.0	11.7	31.9	12.6	37	42.4	37	41.1	R1/2	20.95	18.63	1.814	15.0	22.0	3.5 ^{+0.2 -0.2}
19A	IVL-SLS-19A26 20A	74.0	65.9	18.0	12.5	34.5	16.4	41	47.2	41	45.5	R3/4	26.44	24.11	1.814	19.0	26.0	3.5 ^{+0.2 -0.2}
25A	IVL-SLS-25A33 25A	87.0	76.4	20.0	15.0	40.3	21.9	49	56.2	49	54.4	R 1	33.24	30.29	2.309	25.0	33.0	4.0 ^{+0.2 -0.2}

RoHS対応

記事

- フクロナットの締め付け完了の目安は、フクロナットが樹脂ニップル六角部端面にタッチすればOKです。
- 本コネクタは、最大使用圧力：2MPa以下のホースに使用できます。
- 適合ホース寸法以外のホースには使用できません。(別途、評価確認済みのホースを除く)

4	金属リング	ステンレス	(SUS304)	1
3	フクロナット	樹脂	ポリアミド樹脂 (PA66)	1
2	樹脂ニップル	樹脂	ポリアミド樹脂 (PA66)	1
1	ニップル本体	ステンレス	(SUS304)	1

訂正 REV.	年 月 日 DATE	記 事 DESCRIPTION	担 当 PROJ.	承認 APPV.	変 更 REVISIONS	 イシグロ株式会社	記 号 REF.No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	適 要 REMARKS	所 要 数 QTY	
							第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認 APPROVED		用 途 USE	ホース接続用	
								検 図 CHECKED		名 称 TITLE		
							尺 度 SCALE	設 計 DESIGNED		SUS製 スマートロック		
							年 月 日 DATE	製 図 DRAWN		図面番号 DRAWING No.		
							2016-04-23	小 原		IVL-SLS-※A※ ※A		
										変更回数  REV.MARK		